


水素水って目に見えない  
すぐになくなってしまう  
コストが気になる

Pocket

そんな事ありませんか？  
みなさまの声からポケットは誕生しました。





# ケータイできる水素ボトル

ドライブに  
ショッピングに  
スポーツに  
オフィスに  
いつでもどこでも持ち歩ける  
水素水ボトルが誕生しました。

## Pocket は、いつも ポケット

### 水素が見えるおしゃれなボトル

微細な水素の泡と幻想的なイルミネーションが安らぎをあたえます。  
生活防水のため、たおれても安心です。  
軽くて小さいから、どこにでも持ち歩けます。



### スイッチ 1つで簡単操作

ボトルに水を入れ、スイッチ ON、  
10分で水素水ができあがります。  
水素は自然になくなりますので、  
お好きなときに何度でも押してください。






## いつも清潔簡単お手入れ

どなたでもカンタンに分解でき  
お手入れもらくらく！  
オートクリーニングシステムを採用。  
水素発生リングは 10 年間もの  
ロングライフ。



## 経済的な充電タイプ

ご家庭のコンセントにつなぐだけ  
1 回わずか 2 円 !!  
環境にとってもエコ !!



# あなたと一緒にです。



最先端のアンチエイジング



水素は最も小さな元素で  
体内の活性酸素と結びつき  
これを無害な水にかえてしまいます。

水素水って？

ケータイ水素ボトル

検索



## 水素量 & 還元力

市販のミネラルウォーター (350cc) で測定



| 操作時間        | 溶存水素量 |
|-------------|-------|
| 1回 (10分後)   | 330   |
| 2回連続 (20分後) | 620   |

水素メーターで溶存水素量を測定。  
(単位は :ppb) 水温 : 14℃



| 酸化還元電位    |      |
|-----------|------|
| 測定前       | 194  |
| 1回 (10分後) | -210 |

ORPメーターで酸化還元電位を測定。  
数値は -(マイナス) が多いほど  
還元力が高いことを表します。

## 水素の力

私は長い間、水素の研究を続けてきましたが、  
ようやく手軽で簡単に使用できる製品が発売  
されたことに注目しています。

水素の質と発生量は、皆様の美容と健康に  
必ず役立つと感じています。

昭和薬科大学 大学院 准教授  
医学博士 **小野寺 敏**



## ご使用上の注意

- 水素発生には微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど体内機器を装着されている方は、水素発生中の飲用はおやめください。
- 本製品で生成された水素水は、ご使用になる水のpHを変えることなく、どなたでも安心してお飲みいただけます。  
但し、水分摂取制限をされている方は、必ず医師に相談してください。
- 水以外の飲料水をご使用の場合は、ねじが硬くなったり、着色・においが残ることがあります。  
ご使用のあとは必ず、ねじやリングをナイロンブラシなどでブラッシングしてください。また、キャップやボトルは中性洗剤で洗ってください。  
(金属ブラシや研磨剤を使用しないでください)
- 本製品は日本の家庭用コンセント (AC100V) で使用するために設計しております。  
海外でご使用の場合は、ご購入の販売店または弊社までお問い合わせください。

希望小売価格 **¥52,500** (税込)

販売店名

**株式会社ワイズカンパニー**  
**神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F**  
**045 (953) 1724**

製造元

水素応用研究会理事  
日本機能水学会 会員  
**株式会社 フラックス**

## ポケット水の安全テスト

日本食品分析センターによる水質基準検査 (第13001722001-1号 2013年02月06日)

| 測定項目                 | 基準             | 結果        |
|----------------------|----------------|-----------|
| 一般細菌                 | 集落数 100 以下 /mL | 30 以下 /mL |
| 大腸菌                  | 検出されない         | 検出せず      |
| 鉛及びその化合物             | 0.01mg/L 以下    | 検出せず      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | 10mg/L 以下      | 1.7mg/L   |
| 亜鉛及びその化合物            | 1.0mg/L 以下     | 検出せず      |
| 鉄及びその化合物             | 0.3mg/L 以下     | 検出せず      |
| 銅及びその化合物             | 1.0mg/L 以下     | 検出せず      |
| 塩化物イオン               | 200mg/L 以下     | 19mg/L    |
| 蒸発残留物                | 500mg/L 以下     | 150mg/L   |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 3mg/L 以下       | 0.5mg/L   |
| pH 値                 | 5.8 以上 8.6 以下  | 7.5 (17℃) |
| 味                    | 異常でない          | 異常なし      |
| 臭気                   | 異常でない          | 異常なし      |
| 色度                   | 5 度以下          | 1 度以下     |
| 濁度                   | 2 度以下          | 1 度以下     |

|      |         |                            |
|------|---------|----------------------------|
| 仕 様  | 寸 法     | 直径 77φ × 高さ 186(mm)        |
|      | 本体重量    | 200g                       |
|      | 容 量     | 350cc                      |
|      | 電 源     | ACアダプター (入力 0.15A 出力 0.5A) |
| 材 質  | キャップ    | ポリカーボネート                   |
|      | ボトル     | ペット樹脂                      |
|      | ベース     | ポリカーボネート                   |
|      | プラチナリング | チタン+プラチナコーティング             |
| 使用環境 | 使用温度    | 5~40℃                      |