

新登場
強電解機能付

アンダーシンク型電解水生成器

AQUA CHEF

アクア シェフ

AL-451

アンダーシンクでキッチンがスッキリ使えます。

ISO9001 認証登録



毎日が新鮮。わが家の泉



アンダーシンク型電解水生成器
AL-451

医療用具承認番号 21600BZZ00325000

新鮮な毎日ですてきな笑顔。

お料理に。こんな使い方も。
美味しいはお水から。

還元水

ごはんの炊き水／お味噌汁／お吸物／煮物／お茶／コーヒー／緑色野菜の湯がきやアク抜き

酸化水

そば／うどん／スパゲティ／麺類のゆで水／ゆで卵／野菜洗い／てんぷら衣

おいしい水で
きれいな力
還元水

飲料水や調理に
使用します。




人の体は水で出来ている。

還元水は飲食用に、酸化水は主として お肌の手入れとしてご利用いただけます。

人に優しい水が好き

酸化水

お肌の手入れに
使用します。



本イオン水生成器は、ご家庭用を主体とした還元水及び酸化水であり、強力な殺菌効果（無能薬用殺菌用）を得る機械とは異なります。

⚠️ ご注意 ● 強電解レンジでpHが10以上こえる場合は飲用しないでください。 ● 初めての方、不慣れな方がいきなり強く電解した水を飲用すると、まれに下痢や便秘をしたり、湿疹を生じることがあります。このような場合は、弱く電解した水（レンジ1）でご利用ください。

そこに、素敵な水が流れます。

アンダーシンク型で、シンクがスッキリ。

パワフル

- 長時間(30分)連続で使用できます。
(但し、水質及び使用条件によっては休止中ランプでお知らせします。)
- 豊富な生成量です。還元水が最大毎分約4L生成されます。
- カートリッジは約1年間使用可能です。(40L/1日使用の場合)

清潔浄化

- 完全自動化洗浄機能があります。
制菌力に優れた銀添粒状活性炭がろ過、清潔にします。
- 電解槽は通水毎に自動洗浄します。

安全機能

- 5段階の目盛で、電解強度を自由に調整できます。
- マイコン制御によって過電流を防止します。
- 適正な通水量をランプによって表示します。
- カートリッジ取替時期をランプによってお知らせします。
- カートリッジの使用量を表示します。

通水量表示ランプ

電解強度に適した水量の時に標準が点灯いたします。通水量が多すぎるときは、「▷」少ないときは「◁」が点灯表示します。カートリッジの目詰まりによっても「◁」が点灯いたします。

通水量表示

通水された流量を10L単位で表示します。カートリッジの交換後はリセットスイッチにより「0」に戻ります。

洗浄表示ランプ

電解槽の自動洗浄時に点灯します。

電解休止ランプ

本体内部温度が高すぎる時点灯します。点灯中は電解を停止していますので、ランプが消えるのを待ってからご使用ください。

還元水/酸化水

還元水・酸化水の使用に合わせて表示します。

電解レンジ

4段階+浄水切換えで、設定された電解レンジを表示します。


カートリッジ交換ランプ

カートリッジの交換時期が近づくと点滅し、交換時期になると点灯します。

専用水栓(Ⅱ型元止方式)

元止水栓だから、本体に水圧はかかりません。

設置イメージ



コンパクトで優れた生成能力

コンパクトで優れた性能を維持したアクアシェフは、シンク中に設置しますので、流し台がスッキリとして広々ご使用できます。機器の操作もリモコンでラクラク設定でいつでもすぐにご使用できます。

仕様

名 称		アンダーシンク型家庭用電解水生成器
品 名		アクアシェフ AL-451
電 源 電 圧		AC100V
定 格 電 流		2.5A
本 体	寸 法	幅290×高さ305×奥行き115 (mm) [本体]
	重 量	約6kg
構 成		アンダーシンク据え置き／リモコン／浄水器内蔵／専用水栓
操 作 方 法		5段切換 (浄水・1・2・3・強電解)、還元水／酸化水
本 体 使 用 水 温		約0～30℃ (凍結不可)
使用水道圧範囲		0.07～0.59Mpa (0.7～6kgf/cm ²)
使用環境温度		10～40℃
使用環境湿度		0～85%RH (結露しないこと)
電 解 方 式		連続式電解方式 (流量センサー内臓)
電 解	処 理 水 量	標準 4L/min (最大 6L/min : 定流量弁制御) 還元水：酸化水 (7 : 3)
	電 解 能 力 切 換	5段階設定 (浄水・1・2・3・強電解)
	電 解 槽	リバーシブル電極
	電 解 洗 浄	オートクリーニング方式 (マイコン制御による自動洗浄方式) (使用通水量に応じて洗浄する)
浄 水 器	処 理 能 力	標準使用状態を1日40Lとして約1年間 (原水残留塩素濃度2ppmに対して0.4ppmに達するまでの水量)
	カートリッジ表示	通水量表示より、15,000リットルで点滅、カートリッジを交換。 JIS S 3201に基づく評価試験により 残留塩素 (総ろ過水量15,000L、除去率80%) 総トリハロメタン (総ろ過水量 4,800L、除去率80%) 2-MIB (カビ臭) (総ろ過水量 2,200L、除去率80%)
	ろ 過 材 料	銀添粒状活性炭、繊維活性炭、亜硫酸カルシウム
	薬 液 洗 浄	生成器クリーナーによる薬液循環洗浄 (オプション)
電 源 保 護 装 置		電流ヒューズ5A
過昇温度保護装置		温度センサー、温度ヒューズ
給 水 仕 様		Ⅱ型 元止方式 専用水栓
付 属 品		操作パネル、専用水栓セット、チーズ、固定金具、pH測定液 入水ブレードホース (650mm)、耐水ホース (570mm)



アクアシェフ
AL-451

取付け工事は別途ご相談ください。

⚠️ ご注意

- 還元水は体質に合わせて調整してお飲みください。(pH10以上の水は飲用しないでください。)本器は医療用具・日本水道協会の承認対象外の商品です。
- 水道法基準に不適合な原水は処理できません。また、お湯を通さないでください。(混合水栓の給湯側には接続しないで下さい。)
- 硬水を軟水に変えることはできません。
- 地域によっては、水質が異なり十分なpH値が得られない場合があったり、フィルターの除去能力に多少差があります。
- 生成水は金魚や熱帯魚等の生物の飼育水として使用しないでください。

発売元



株式会社ワイズカンパニー

〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F

TEL 045-953-1724 FAX 045-953-1725

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品については、販売店または当社におたずねください。