

電解洗浄水生成器

Ondine

オンディーヌ

JC-500EX

特許取得

この1台でご家庭の

「洗浄」が変わります



国内特許番号：特許3181927号
国際特許公開番号：W099/37414

Ondine

電解洗浄水生成器

オンディーヌ

驚きの
洗浄革命

強力洗浄・安心・無公害!

● 環境にやさしい ●

無機質・無公害な洗浄水だから
自然環境を壊しません!

● 人にやさしい ●

界面活性剤や蛍光増白剤を一切含まないので
人にやさしく、安全です!

● さまざまな汚れに対応 ●


洗濯・キッチン・浴室
その他 何にでも使えて便利!

● 強い洗浄力・消臭効果 ●

マイナスイオンの作用で、
強い洗浄力・消臭効果を発揮!

● 経済的 ●

泡が出ないのですすぎが1回でOK!
専用容器で3ヶ月保存できます!



簡単操作

わかりやすいパネルでらくらく
操作。ランプの点滅で動作状況
が一目わかります。点滅が終
わったらできあがりです。

吐水口

生成された電解洗浄水等はここ
から吐出されます。

大容量電解槽

わずか4時間で1回に40も電解処理
を行う電解槽を内蔵。また、極性（プ
ラス/マイナス）が自動切り替えな
ので長寿命です。

機能的デザイン

使いやすさ、安全性を優先し機能的
に設計されています。また、重量は
わずか3.3kgなので、取扱いも容易
です。

オンディーヌがあれば、洗剤がいりません！

電解洗浄水はなぜ汚れが落ちる？



生成のしくみ




さまざまな場所で活躍！ 汚れを強力に分離する電解洗浄水

	用途	希釈倍率	ご使用方法
環境	食器類	30倍 (原水~30倍)	原水を30倍くらいに薄め、食器をつけ置きし、2~3分後にスポンジなどで汚れを落として水洗いします。
	キッチン	原水	ガスレンジ・換気扇・電子レンジ・冷蔵庫・魚焼き器・鍋・フライパンの油汚れ等。原水をスプレーして、2~3分後にスポンジなどで汚れを落として水洗いするか、よく拭き取ります。
	洗濯	原水使用	目安としては水道水10ℓに対し、200~300mlの原水を入れます。(漂白剤、柔軟剤などは不要)洗濯時間...約12分以上洗ってください。すすぎ...1回のすすぎで充分です。
	浴室・浴槽・洗面台 便器・ガラス・鏡等	30倍 (30~50倍)	原水を30倍くらいに薄めてスプレーし、2~3分後にスポンジなどで汚れを落として水洗いするか、よく拭き取ります。
	洗車	30倍 (30~50倍)	水洗いで泥やほこりを洗い流します。濡れたままの車体に原水を30倍くらいに薄めてスプレーし、2~3分後にスポンジなどで汚れを落としながら水洗いをして、よく拭き取ります。
	ジュータンのシミ汚れ	原水 (原水~10倍)	原水を汚れに直接スプレーして、2~3分後に湿った雑巾でよく叩きます。最後に乾いたタオルでよく叩きます。
	その他	30倍 (30~50倍)	家具類、壁、フローリング、柱、ブラインド等は原水を30倍くらいに薄め、スプレーしてから拭き取るか、絞った雑巾でよく拭き取ります。
健康	野菜・果物・お米	30倍 (30~50倍)	原水を30倍くらいに薄め、スプレーするか浸して2~3分後に水洗いします。
	ペット	3倍 (3~5倍)	原水を3倍くらいに薄めてスプレーし、絞ったタオルでよく拭き取ります。消臭効果もあります。
	歯みがき	30倍 (30~50倍)	まず、コップの水に電解洗浄水3~5滴入れ、口に入れてクチュクチュします。コップで原水を30倍くらいに薄め、歯ブラシにつけながら歯みがきします。
	入れ歯	30倍 (原水~30倍)	原水に2~3分間浸け置きした後、歯ブラシでみがいて、よく水洗いします。
美	入浴	原水使用	原水をお風呂に200~500ml入れ、よくかき混ぜます。
	身体・洗顔	30倍 (30~50倍)	原水を30倍くらいに薄めて顔・身体に振りかけ、2~3分後に汚れを落としてよくすすぎ洗います。
	洗髪	10倍 (5~10倍)	原水を10倍くらいに薄めてスプレーするか振りかけながら使用します。汚れが落ちたら、よくすすぎ洗います。

※ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。 ※電解洗浄水は、アルミ製品には使用しないでください。
 ※電解洗浄水は口に入っても無害ですが飲用はしないでください。 ※電解洗浄水は汚れの度合いによって希釈倍率を調整してください。
 ※電解洗浄水を使用した結果につきましては、当社は責任を一切負いかねます。 ※希釈数値は基本希釈倍率の表示です。

Ondine オンディーヌ はこんな「水」もつくれます!



● 強酸性水 強力な除菌作用で家庭の衛生水としてご使用できます。

- 手指等の洗浄除菌
- 携帯用除菌水
- 便座用除菌
- 調理機器・器具等の除菌
- 野菜・果実の洗浄除菌
- 魚介類の洗浄除菌
- 食肉等の洗浄除菌

ご注意：強酸性水は飲用はできませんのでご使用・保管の際は十分ご注意ください。

● 強アルカリ性水

- 強酸性水で除菌を行う前の洗浄水として
- 強酸性水の中和材として
- 野菜のアク抜き
- 食材表面の油・ワックス落とし
- 食器等の洗浄（アルミは不可）

ご注意：強アルカリ性水は飲用はできませんのでご使用・保管の際は十分ご注意ください。

◇仕様

品名	電解洗浄水生成器
名称	オンディーヌ
品番	JC-500EX
外形寸法	高さ403×幅259×奥行276mm
本体重量	約3.3kg
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格電流	3A
使用周囲温度	10～40℃（凍結不可）
使用相対湿度	0～85%RH
給水水质	上水道水使用を原則とする （飲用に適した井戸水は使用可能）
給水水温	0～30℃
電解方法	バッチ式隔膜電解方式
電解時間（電解洗浄水）	約4時間
電解時間（強電解水）	約5分（可変式）
電解洗浄	使用毎の極性反転、クエン酸洗浄
処理水量	4ℓ

※仕様、外觀等は製品改善のため予告なく変更する場合があります。

◇付属品



- ① 電解洗浄水取出し用バケツ（6.5ℓ）…1個
- ② 専用重曹保存容器 ……1個
- ③ 電解洗浄水保存容器（2ℓ） ……2本
- ④ 強酸性水保存容器（2ℓ） ……1本
- ⑤ 強アルカリ性水保存容器（2ℓ） ……1本
- ⑥ 計量カップ（2ℓ） ……ピンク 1個
グリーン 1個
- ⑦ ロート ……1個
- ⑧ 電解洗浄水用スプレー（500ml） ……1個
- ⑨ 強酸性水用スプレー（400ml） ……1個
- ⑩ 電解洗浄水計量カップ（500ml） ……1個
- ⑪ 攪拌棒（精製塩計量スプーン兼用） ……1本
- ⑫ 専用重曹計量スプーン（1/2カップ） ……1個
- ⑬ 専用重曹（3kg） ……1袋
- ⑭ pH測定液セット（比色表付） ……1式
- ⑮ 本体内洗浄剤（クエン酸・22g） ……1袋
- ⑯ 強電解補助剤（精製塩・120g） ……1袋



株式会社ワイズカンパニー
横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F
045-953-1724

<http://www.water-life.jp/>